

# SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO

DISOP

HA



Confort prolongado con hialuronato. Máxima hidratación

Presentación: 360ml / 100ml

CITRAT



Ojos sensibles Elimina proteínas

Presentación: 360ml / 100ml

H2O2



Máxima desinfección en 1 hora. La limpieza más eficaz. Sin preservantes, para ojos sensibles

Presentación: 360ml + 36comp. 60ml + 6comp.

RGP1



Limpiador en suspensión que retira los depósitos de los lentes permeables al gas con un ligero frotado y sin dañar el lente. Su consistencia viscosa lo hace muy fácil de usar.

Presentación: 30ml

RGP2



Acondicionador. Humecta, desinfecta, aclara y conserva los lentes permeables al gas.

Presentación: 100ml

DD




Gotas humectantes Especialmente diseñadas para usuarios de lentes de contacto.

Presentación: 15ml



San José 1184 | 2900 3638 | [www.glc.com.uy](http://www.glc.com.uy)

Pedidos: [laboratorio@glc.com.uy](mailto:laboratorio@glc.com.uy) | [ventas@glc.com.uy](mailto:ventas@glc.com.uy) |  097 22 04 92

# Boston SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO

## Acondicionador

Presentación de 120 ml.

Fórmula que ofrece una combinación de agentes de humectación, lubricación y desinfección brindando comodidad. Uso combinado con Limpiador Boston



## Simplex

Presentación de 120 ml.

Solución de acción múltiple para gas permeables: limpia, desinfecta y acondiciona.




## Limpiador

Presentación de 30 ml.

Limpia proteínas y lípidos adheridos a la superficie de los lentes de gas permeables.



San José 1184 | 2900 3638 | [www.glc.com.uy](http://www.glc.com.uy)

Pedidos: [laboratorio@glc.com.uy](mailto:laboratorio@glc.com.uy) | [ventas@glc.com.uy](mailto:ventas@glc.com.uy) |  097 22 04 92